

**EG-Konformitätserklärung**

DE

**Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / Germany**

Hiermit erklären wir, dass das Produkt

**Waxprofi**

mit folgenden Europäischen Richtlinien übereinstimmt:

2014/35/EU	(Niederspannungsrichtlinie)
2014/30/EU	(EMV Richtlinie)
2011/65/EU	(RoHS)

Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet:

EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014  
EN 61326-1:2013, EN IEC 63000:2018

Bevollmächtigt für das            Hans Peter Jilg  
Zusammenstellen der            c/o Renfert GmbH  
technischen Unterlagen:

Tilo Burgbacher,  
Leiter Konstruktion und Geräteentwicklung

Hilzingen, 20.10.2021

**EC Declaration of conformity**

EN

**Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / Germany**

We hereby declare that the construction type of product

**Waxprofi**

complies with the following European Directives:

2014/35/EU	(Low voltage equipment)
2014/30/EU	(Electromagnetic compatibility)
2011/65/EU	(RoHS)

Harmonized specifications applied:

EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014  
EN 61326-1:2013, EN IEC 63000:2018

Authorised to compile the            Hans Peter Jilg  
technical documentation:            c/o Renfert GmbH

Tilo Burgbacher,  
Engineering Director

Hilzingen, 20.10.2021

**Déclaration de conformité CE**

FR

**Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / Germany**

Par la présente, nous certifions que le produit

**Waxprofi**

est conforme aux directives européennes suivantes :

2014/35/UE	(relative aux basses tensions)
2014/30/UE	(relative à la compatibilité électromagnétique)
2011/65/UE	(RoHS)

Normes harmonisées appliquées:

EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014  
EN 61326-1:2013, EN IEC 63000:2018

Mandataire pour la            Hans Peter Jilg  
composition de la            c/o Renfert GmbH  
documentation technique:

Tilo Burgbacher,  
Chef du bureau d'études

Hilzingen, 20.10.2021

**Dichiarazione di conformità CE**

IT

**Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / Germany**

Con la presente dichiariamo che il prodotto

**Waxprofi**

è conforme alle seguenti direttive europee:

2014/35/UE	(direttiva bassa tensione)
2014/30/UE	(direttiva compatibilità elettromagnetica)
2011/65/UE	(RoHS)

Le seguenti norme armonizzate sono state applicate:

EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014  
EN 61326-1:2013, EN IEC 63000:2018

Mandatario per la            Hans Peter Jilg  
composizione della            c/o Renfert GmbH  
documentazione tecnica:

Tilo Burgbacher,  
Capo reparto costruzione e sviluppo apparecchi

Hilzingen, 20.10.2021

**Declaración de Conformidad CE**

ES

**Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / Alemania**

Por la presente declaramos que el producto

**Waxprofi**

con las disposiciones pertinentes de las siguientes directivas:

2014/35/UE	(Directiva de Baja Tensión)
2014/30/UE	(Directiva de Compatibilidad Electromagnética)
2011/65/UE	(RoHS)

Se ha cumplido con las siguientes normas armonizadas:

EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014  
EN 61326-1:2013, EN IEC 63000:2018

Persona autorizada para            Hans Peter Jilg  
elaborar el expediente            c/o Renfert GmbH  
técnico:

Tilo Burgbacher,  
Director de Construcción y Desarrollo de Maquinaria

Hilzingen, el 20.10.2021

**Декларация о соответствии ЕС**

RU

**Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / Германия**

Настоящим мы заявляем, что продукт

**Waxprofi**

соответствует следующим Европейским директивам:

2014/35/EU	(Директива в отношении электрического оборудования в пределах определенных граници напряжения)
2014/30/EU	(Директива в отношении электромагнитной совместимости)
2011/65/EU	(RoHS)

Следующие гармонизированные стандарты были выполнены:

EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014  
EN 61326-1:2013, EN IEC 63000:2018

Ответственность за            Hans Peter Jilg  
составление технической            c/o Renfert GmbH  
документации:

Tilo Burgbacher,  
Руководитель конструкторского отдела

Хильцинген, 20.10.2021

**Declaração CE de conformidade**

PT

**Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / Germany**

Declaramos que o produto


**Waxprofi**

corresponde às seguintes Directivas Europeias:

2014/35/EU (Directiva de baixa tensão)  
 2014/30/EU (Directiva CEM)  
 2011/65/EU (RoHS)

Cumpre todas as determinações correspondentes das seguintes directivas:

EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014  
 EN 61326-1:2013, EN IEC 63000:2018  
 Responsável pela Hans Peter Jilg  
 complação dos c/o Renfert GmbH  
 documentos técnicos:



Tilo Burgbacher,  
 Director de construção e desenvolvimento de aparelhos

Hilzingen, a 20.10.2021

**AT Uygunluk Beyanı**

TR

**Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / Germany**

Aşağıda belirtilen ürünü

**Waxprofi**


aşağıda belirtilen AB Yönetmelikleri ile uyumlu olduğunu beyan etmekteyiz:

2014/35/AT (Alçak Gerilim Yönetmeliği)  
 2014/30/AT (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği)  
 2011/65/AT (RoHS)

sıralanmış olan direktiflerin tüm kriterlerine uygun olduğunu beyan ederiz:

EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014  
 EN 61326-1:2013, EN IEC 63000:2018

Teknik evrakların Hans Peter Jilg  
 düzenlenmesi için yetkili kişi: c/o Renfert GmbH



Tilo Burgbacher,  
 Teknik Tasarım ve Cihaz Geliştirme Müdürü

Hilzingen,20.10.2021

**ES prohlášení o shodě**

CS

**Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / Německo**

Tímto prohlašujeme, že tento výrobek

**Waxprofi**


odpovídá všem příslušným ustanovením následujících směrníc:

2014/35/EU (směrnice o elektrických zařízeních s nízkým napětím)  
 2014/30/EU (směrnice o elektromagnetické kompatibilitě)  
 2011/65/EU (RoHS)

Byly použity tyto harmonizované normy:

EN 61010-1: 2010, EN 60825-1:2014, EN 50581: 2012,  
 EN ISO 12100: 2010, EN IEC 63000:2018

Osoba zplnomocněná ke Hans Peter Jilg  
 zkompletování technických podkladů: c/o Renfert GmbH



Tilo Burgbacher,  
 vedoucí konstrukce a vývoje přístrojů

Hilzingen, 20.10.2021

**Декларация відповідності ЄС**

UK

**Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / Germany**

Ми заявляємо, що продукт

**Waxprofi**


відповідає всім відповідним положенням наступних директив:

2014/35/EU (Директива про низьковольтному обладнанню)  
 2014/30/EU (Директива про електромагнітну сумісність)  
 2011/65/EU (Директива про обмеження використання шкідливих речовин)

EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014  
 EN 61326-1:2013, EN IEC 63000:2018

Були використані наступні гармонізовані норми:

Уповноважений на складання Hans Peter Jilg  
 технічної документації: (Ханс Петер Йильг)  
 c/o Renfert GmbH



Tilo Burgbacher (Тіло Бурбахер),  
 Керівник відділу конструювання та розробки обладнання

Hilzingen, 20.10.2021

**EU-符合标准声明**

ZH

**Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / 德国**

我们在此声明, 下列产品

**Waxprofi**


遵照了下列导则的相关要求:

2014/35/EU (低电压指令)  
 2014/30/EU (电磁兼容性指令)  
 2011/65/EU (RoHS)

使用了下列统一标准:

EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014  
 EN 61326-1:2013, EN IEC 63000:2018

我们被授权编制下列技术文件: Hans Peter Jilg  
 c/o Renfert GmbH



Tilo Burgbacher,  
 设计及仪器开发总监

Hilzingen, 2021年10月20日

**EU整合性声明**

JA

**レンフェルト有限公司、インツスツリーゲート、78247 ヒルツィンゲン/ドイツ**

製品

**Waxprofi**


は以下の欧州命令を遵守している旨を声明する。

2014/35/EU (低圧命令)  
 2014/30/EU (電磁気耐性命令)  
 2011/65/EU (RoHS)

以下の整合規格が適用された:

EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014  
 EN 61326-1:2013, EN IEC 63000:2018

技術構造ファイルの編成に Hans Peter Jilg  
 ついて、全権を有してい c/o Renfert GmbH  
 ます。:



ティロ ブルクバハー  
 設計機器開発部長

ヒルツィンゲン、2021年10月21日

## EU 규정 적합성 선언

KO

**Renfert GmbH, Industriegebiet, 78247 Hilzingen / Germany**

는 본 제품에 대해 다음과 같이 선언합니다

### **Waxprofi**

은(는) 다음 지침의 관련 요건을 준수합니다:

2014/35/EU (저전압 가이드라인)

2014/30/EU (전자파 적합성 가이드라인)

2011/65/EU (RoHS)

다음 일원화 규범이 적용되었습니다:

EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014

EN 61326-1:2013, EN IEC 63000:2018

기술문서를 제작하도록 승인

Hans Peter Jilg

받았습니다:

c/o Renfert GmbH



Tilo Burgbacher,  
기기설계 개발부장

독일 Hilzingen, 2021年10月20日